

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Mikrościerające szczotki do rur (A), ziarno 600, Ø szczotki D1: 6,6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574470 6,6
GTIN	4017359149461
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Włókno korundowe (A) o ziarnistości **600**, Ø włókien **0,30 mm**, długość całkowita 125 mm, długość robocza 25 mm.

Zastosowanie:

Szczotki z nylonu ściernego pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jest **rownomierne działanie ściernie**. Do **usuwania zadziorów** z otworów (poprzecznych), rowków na pierścieniu uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do **czyszczenia i polerowania** dysz i małych otworów hydraulicznych.

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

długość drutu L₃: 25 mm

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	6,6 mm
długość drutu L ₃	25 mm
Ø chwytu D _s	2,5 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur