

**Zestawy kluczy oczkowych, chromowane, liczba wkrętaków: 9****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 613960 9 |
| GTIN | 4045197159922 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Po 1 kluczu oczkowo-płaskim nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Wielk. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Opis techniczny

| | |
|------------------------|------------------------|
| liczba wkrętaków | 9 |
| rozwartości kluczy | metryczny |
| położenie pierścienia | 15 stopni |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | chromowane |
| Atrybut nazwy produktu | chromowane |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |

Aksesoria

| | |
|---|------------|
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm | 613950 5,5 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm | 613950 17 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm | 613950 10 |
| Stojaki zaciskowe z tworzywa, z zamknięciem do liczby kluczy 11 | 611700 11 |
| Stojaki zaciskowe z tworzywa, z zamknięciem do liczby kluczy 9 | 611700 9 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm | 613950 13 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm | 613950 18 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm | 613950 16 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm | 613950 8 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm | 613950 7 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm | 613950 19 |