

HOLEX®**Klucze oczkowo-płaskie, calowe, chromowane, rozwartość klucza: 1/2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613970 1/2
GTIN	4045197550071
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyty owalne.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 171 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 6,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 11 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	1/2 cal
maksymalna wysokość szczęk h ₁	6,5 mm
długość klucza L	171 mm
rozwartości kluczy	calowy
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	11 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

