

HOLEX®**Klucze oczkowo - płaskie,, chromowane, rozwartość klucza: 24 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 613950 24 |
| GTIN | 4045197159885 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 280 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 12 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 16 mm

Opis techniczny

| | |
|--|------------|
| rozwartość klucza | 24 mm |
| maksymalna wysokość szczęk h1 | 12 mm |
| długość klucza L | 280 mm |
| rozwartości kluczy | metryczny |
| maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.} | 16 mm |
| położenie pierścienia | 15 stopni |
| powierzchnia | chromowane |
| Atrybut nazwy produktu | chromowane |

