

HOLEX®**Klucze oczkowo-płaskie, calowe, chromowane, rozwartość klucza: 9/16 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613970 9/16
GTIN	4045197550088
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyty owalne.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
długość klucza L: 181 mm
maksymalna wysokość szczęk h₁: 6,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 12 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h ₁	6,5 mm
długość klucza L	181 mm
rozwartość klucza	9/16 cal
rozwartości kluczy	calowy
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	12 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

