



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, metrycznych/calowych, 1/2 cala 45-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	638810
GTIN	4018754079445
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M22. Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem do 3/4 cala (wymiary calowe amerykańskie).

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

nasadki 12-kątne: 22 szt. nr 642100

roz. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

nasadki 12-kątne: 17 szt. nr 642400

roz. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641300, rozm. 300

przedłużki: 3 szt. nr 641000

roz. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641600 rozm. 1/2

grzechotka: 1 szt. nr 640100 rozm. 1/2

Przechowywanie w: Skrzynka z blachy stalowej

wysokość: 53 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 10-34 mm

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 3/8-1.1/4 cal

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
liczba części	45
rozwartości kluczy	metryczne / calowe
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	10-34 mm
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	3/8-1.1/4 cal
Opakowanie	Skrzynka z blachy stalowej
długość	540 mm
szerokość	290 mm
wysokość	53 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13/16 cal	642400 13/16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642100 13
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642100 24
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 1.1/16 cal	642400 1.1/16
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641000 130
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 12 mm	642100 12
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642100 17
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 9/16 cal	642400 9/16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 34 mm	642100 34
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 25 mm	642100 25
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642100 10
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm	642100 32
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642100 18

Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 11 mm	642100 11
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 1.1/8 cal	642400 1.1/8
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642100 30
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641000 255
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 25/32 cal	642400 25/32
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 300 mm	641300 300
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 5/8 cal	642400 5/8
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642100 16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 3/4 cal	642400 3/4
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642100 14
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 7/8 cal	642400 7/8
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 7/16 cal	642400 7/16
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641000 75
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 1.1/4 cal	642400 1.1/4
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642100 21
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642100 15
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19/32 cal	642400 19/32
Grzechotka przełączalna, 1/2 cala Typ	640100
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 1.3/16 cal	642400 1.3/16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 3/8 cal	642400 3/8
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 20 mm	642100 20
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 23 mm	642100 23
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642100 19
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 1/2 cal	642400 1/2
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642100 27
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 28 mm	642100 28
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641600 1/2
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 26 mm	642100 26
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642100 22

Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 11/16 cal	642400 11/16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 1 cal	642400 1
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15/16 cal	642400 15/16