

**Zestawy kluczy oczkowych, chromowane, liczba wkrętaków: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613960 12
GTIN	4045197159939
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Po 1 kluczu oczkowo-płaskim nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Wielk. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Opis techniczny

liczba wkrętaków	12
rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	15 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613950 8
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613950 7
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613950 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 21 mm	613950 21
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613950 18
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 24 mm	613950 24
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 22 mm	613950 22
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613950 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613950 19
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm	613950 5,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613950 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613950 10