

mato

Smarownica akumulatorowa 400 bar, Typ: S-LSP



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083577 S-LSP
GTIN	4016553428013
Klasa artykułu	08H

Opis

Wykonanie:

Do napełniania płynnym smarem (objętość maks. 500 ml) lub kartuszami (objętość 400 g).

Nadaje się do smarów o lepkości do NLGI 3.

Nadaje się dodatkowo do stosowania wkładów Lube-Shuttle 400 g i wkładów wkręcanych 500 g.

w dostawie::

Ładowarka, wysokociśnieniowy gumowy wężyk pancerny, rurka z uchwytem na wkłady Lube-Shuttle i Pull-Off 400 g. Adapter na wkręcane wkłady 500 g, walizka transportowa.

wskazówka:

Pasujący akumulator wymienny nr 083569 MAT18.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	S-LSP
pasujący do naboju o wielkości	400 - 500 g
Pojemność	500 cm ³
Odpowiednie wkłady	083590 – 083593
Napięcie akumulatorów	18 V

pojemność akumulatora	1,5 Ah
Gwint przyłączeniowy wężyka	1/8 cala
Liczba dołączonych akumulatorów	1
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Smarownica

Akcesoria

Uniwersalne wkłady wkręcane dosmarownic dźwigniowych LS500 Typ UNI	083593 UNI
Uniwersalne wkłady ze smarem doSmarownice Lube-Shuttle® Typ PLUS	083592 PLUS
Uniwersalne wkłady ze smarem doSmarownice Lube-Shuttle® Typ UNI	083592 UNI
Uniwersalne wkłady ze smarem doSmarownice standardowe Typ PLUS	083590 PLUS
Uniwersalne wkłady ze smarem doSmarownice standardowe Typ UNI	083590 UNI