


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane drut ze stali INOX, 0,30, Ø szczotki
D1 x szerokość drutu L1: 60X15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574200 60X15
GTIN	4017359007167
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeli, rdzy, czyszczenia.

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	60 mm
wysokość pokrycia	0,3 mm
Długość drutu H ₁	17 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
szerokość drutu L ₁	15 mm
Ø chwytu D _s	6 mm

materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa