

HOLEX®**Klucze oczkowo-płaskie, calowe, chromowane, rozwartość klucza: 11/16 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613970 11/16
GTIN	4045197550705
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyty owalne.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 211 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 8 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 13 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h ₁	8 mm
rozwartość klucza	11/16 cal
długość klucza L	211 mm
rozwartości kluczy	calowy
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	13 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

