

HOLEX®
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 33-elem., typ: 12

Dane zamówienia

Numer katalogowy	638017 12
GTIN	4045197219633
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; **nasadki kluczy nasadowych** wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120. Z nasadkami 12-kątnymi nr 642120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22 oraz śrub 6-kątnych gs_profil_6kant M5 – M18.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki: 19 szt. wielk. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

nasadki 6-kątne; 8 szt. nr 643220 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641320

przedłużki: 3 szt. nr 641020 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641620

grzechotka: 1 szt. nr 640220

przechowywane w: Skrzynka z blachy stalowej

długość: 445 mm

szerokość: 187 mm

wysokość: 51 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-34 mm

Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-14 mm

Opis techniczny

liczba części	33
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
rozwartości kluczy	metryczne
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	8-34 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	4-14 mm
długość	445 mm
szerokość	187 mm
wysokość	51 mm