

**Zestawy kluczy oczkowych, chromowane, liczba wkrętaków: 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613960 16
GTIN	4045197463814
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.  
Z chwytem owalnym.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**w dostawie::**

Po 1 kluczu oczkowo-płaskim nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:  
Wielk. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

**Opis techniczny**

liczba wkrętaków	16
rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	15 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

## Aksesoria

Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 32 mm	613950 32
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613950 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613950 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 27 mm	613950 27
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613950 8
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613950 19
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm	613950 5,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 21 mm	613950 21
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613950 7
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 30 mm	613950 30
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 22 mm	613950 22
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613950 10
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 24 mm	613950 24
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613950 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 34 mm	613950 34
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613950 18