

HOLEX®**Klucze oczkowo - płaskie,, chromowane, rozwartość klucza: 30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613950 30
GTIN	4045197159908
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 340 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 14 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 20 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h ₁	14 mm
rozwartość klucza	30 mm
długość klucza L	340 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	20 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

