


3M Scotch-Brite™

Kompaktowe ściernice trzpieniowe włókninowe Ø 25×25 mm, odpowiada ziarnistości: 280S**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	551930 280S
GTIN	50048011137136
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Scotch-Brite™ Włóknina prasowana z ścierniwem osadzonym w żywicy, **sprasowany kształt ściernic trzpieniowych**, możliwość obciągania.

Zastosowanie:

Zapewnia precyzyjne wykończenie **izmniejsza wysokość nierówności** przy obróbce wszystkich materiałów.

zalecana prędkość obrotowa: 13000 min⁻¹

ziarnistość: drobne

stopień twardości: miękkie

wersja: 2S fine

Ø otworu: 5 mm

Opis techniczny

ziarnistość	drobne
Ø otworu	5 mm
wersja	2S fine
stopień twardości	miękkie

Ø główki	25 mm
wysokość główki	25 mm
porównanie ziarnistości	280
uchwyt	za pomocą trzpienia nasadzanego nr 551935.
zalecana prędkość obrotowa	13000 min ⁻¹

Akcesoria

Trzpień do mocowania włókninowych, kompaktowych ściernic trzpieniowych	551935
--	--------