



Klucze oczkowo - płaskie,, chromowane, rozwartość klucza: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613950 32
GTIN	4045197159915
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 360 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 14 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 21 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h ₁	14 mm
długość klucza L	360 mm
rozwartość klucza	32 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	21 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

