

**Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 20 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 614200 20 |
| GTIN | 4018754019281 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyty owalne. Chwyty profilowane o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszczało na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

Profil specjalny **AS-drive**. Dokładnie dopasowany profil - dla lotnictwa i astronautyki. Klucze z tym profilem są oznaczone przez **AS-drive**.

Zalety:

- **mocowanie śrub na powierzchniach bocznych - zapobiega uszkodzeniom - wydłuża trwałość śrub**
- **większa powierzchnia przylegania narzędzia do śruby - pewny chwyt i możliwość przeniesienia większej siły.**

długość klucza L: 280 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 9 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$: 13,1 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|-----------|
| rozwartość klucza | 20 mm |
| długość klucza L | 280 mm |
| maksymalna wysokość szczęk h1 | 9 mm |
| rozwartości kluczy | metryczny |

| | |
|--|----------------------------------|
| maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$ | 13,1 mm |
| położenie pierścienia | 15 stopni |
| metoda wykonania | Kute matrycowo |
| materiał | Chromowa stal stopowa |
| powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu |