



Nitownice akumulatorowe do nitów z nakrętką jednostronnie zamykanych FireBird® Pro



Dane zamówienia

Numer katalogowy	770530
GTIN	4007081042482
Klasa artykułu	74A

Opis

Wykonanie:

Przyrząd akumulatorowy do nitonakrętek do M10 z aluminium, do M8 stalowych i do M6 ze stali szlachetnej.

Zaleta:

Wysokowydajny, duża wydajność w sztukach z jednego ładowania akumulatora. Proste i pewne nawiercanie nakrętek nitów jednostronnych. Elektroniczne sterowanie nastawionego skoku osadzania. System szybkiej wymiany trzpieni gwintowanych.

w dostawie::

Po 1 trzpieniu gwintowanym i nasadce M4, M5 i M6, 1 klucz 6-kątny, akumulator litowo-jonowy nr 770529 i ładowarka nr 770528, wielk. 2, w walizce z tworzywa sztucznego.

siła osadzania: 15 000 N

pojemność akumulatora: 18 Ah

Napięcie akumulatorów: 2,1 V

masa z akumulatorkiem: 2,3 kg

Opis techniczny

siła osadzania	15 000 N
----------------	----------

masa z akumulatorkiem	2,3 kg
Napięcie akumulatorów	2,1 V
pojemność akumulatora	18 Ah
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Przyrząd do nitów zrywanych

Akcesoria

Ładowarka Typ 2	770528 2
Akumulatory litowo-jonowy szybkowymiennej pojemności 2,1 Ah	770529 2,1