



Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych PowerBird® Pro



Dane zamówienia

Numer katalogowy	770507
GTIN	4007081942706
Klasa artykułu	74A

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zaleta:

Duża prędkość pracy przy jednoczesnej wydajności, sterowanie elektroniczne gwarantuje dużą niezawodność funkcjonowania.

w dostawie::

Wraz z akumulatorami litowo-jonowymi nr 770529 i ładowarką nr 770528 wielk. 2 w walizce z tworzywa sztucznego. Nasadki 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 i 17 / 45.

skok przyrządu: 25 mm

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do: 6,4 mm

siła osadzania: 15 000 N

pojemność akumulatora: 18 Ah

Napięcie akumulatorów: 2,1 V

masa z akumulatorkiem: 2 kg

Opis techniczny

skok przyrządu	25 mm
----------------	-------

siła osadzania	15 000 N
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do	6,4 mm
masa z akumulatorkiem	2 kg
pojemność akumulatora	18 Ah
Napięcie akumulatorów	2,1 V
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Przyrząd do nitów zrywanych

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy szybkowymienny pojemność 2,1 Ah	770529 2,1
Ładowarka Typ 2	770528 2