



Akumulatorowa wiertarkowkrętarka, Typ: 71132264



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070205 71132264
GTIN	4014586887203
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa 2- i 4-biegowa

- Zapewniająca precyzję wiercenia i wkręcania.
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, możliwość obrotu w prawo/lewo.
- Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
- Dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z wkładkami softgrip zmniejszającymi zmęczenie w trakcie pracy ciągłej.
- Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom AMPShare 18V ProCore: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższy czas pracy akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw oraz inteligentne zarządzanie akumulatorami zapewniają moc większą o nawet 87% w stosunku do akumulatorów konwencjonalnych.

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2-biegowa z silnikiem bezszczotkowym.

- niemal bezobsługowy silnik POWER-Drive EC o wysokim momencie obrotowym, z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym,
- mechaniczna regulacja momentu obrotowego, 22-stopniowa, dodatkowy stopień do wiercenia,
- zapewniająca precyzję wiercenia i wkręcania,

- **elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, możliwość obrotu w prawo/lewo,**
- **solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność,**
- **dobrze wyważenie i ergonomiczny kształt, z wkładkami softgrip zmniejszającymi zmęczenie w trakcie pracy ciągłej,**
- **akumulatory litowo-jonowe, pozwalające na duży pobór prądu, z nadzorem poszczególnych ogniw i wskazaniem pojemności.**

Zalety:

Mechaniczna regulacja momentu obrotowego.

w dostawie::

W komplecie akumulator i ładowarka. W komplecie uchwyt wiertarski, klips do paska i walizka transportowa. **Bez akumulatora i ładowarki.**

Opis techniczny

masa	3,7 kg
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	450 - 450 min ⁻¹
zakres mocowania uchwytu szybko mocującego	1,5 - 13 mm
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
Napięcie akumulatorów	18 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	50 mm
typowe zastosowanie	Strong
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Opakowanie	Walizka transportowa
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	32 Nm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 18 V
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2000 min ⁻¹
oznaczenie producenta	ABS 18Q Select
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora

nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	drewno
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	18V, 2 biegi
USP2	Zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, w walizce transportowej

Akcesoria

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073837 FE18
--	-------------