

**Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, typ: GSR1215****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070240 GSR1215
GTIN	3165140727495
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki Bosch

- **akumulatorowe wiertarko-wkrętarki 12 V, o zwartej konstrukcji i dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi**
- **z układem Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP)**
- **oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów**
- **wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania**
- **elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania**
- **miękki uchwyt.**

w dostawie::

W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy 12 V / 2 Ah, ładowarka, torba transportowa.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073852 ff i 073866.

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V

oznaczenie producenta: GSR 12V-15

konstrukcja silnika: 2-biegunowy silnik

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

pojemność akumulatora: 2 A·h

Napięcie akumulatorów: 12 V

maks. moment obrotowy w materiałach miękkich: 15 N·m

Opis techniczny

robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 1300 min ⁻¹
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	15 N·m
masa	1 kg
typowe zastosowanie	Medium
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 380 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	< 2.5 m/s ²
oznaczenie producenta	GSR 12V-15
Napięcie akumulatorów	12 V
konstrukcja silnika	2-biegunowy silnik
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	19 mm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	30 N·m
pojemność akumulatora	2 A·h
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	0 - 10 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	2

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12 V	073851 B12
Ładowarki akumulatorów typ AL1130CV	073866 AL1130CV