



## Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, Typ: GSR1220HX



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	070241 GSR1220HX
GTIN	3165140910675
Klasa artykułu	03B

### Opis

#### Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki Bosch

- **akumulatorowe wiertarko-wkrętarki 12 V, o zwartej konstrukcji i dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi**
- **z układem Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP)**
- **oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów**
- **wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania**
- **elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania**
- **miękki uchwyt.**

**Doskonały stosunek możliwości do masy:** moment obrotowy dokręcania 20 Nm przy małej masie i małej długości główki wynoszącej jedynie 163 mm.

Duża trwałość dzięki **bezszytkowemu silnikowi EC.**

#### w dostawie::

W komplecie ładowarka, L-BOXX, klips na pasek, uchwyt do bitów, 4 kolorowe klipsy, wkładka 1/2 L-BOXX do ładowarki, wkładka 1/2 L-BOXX do urządzenia.

#### wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851 – 073866.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V

oznaczenie producenta: GSR 12V-20HX  
 konstrukcja silnika: silnik bezszczotkowy  
 Liczba dołączonych akumulatorów: 2  
 rodzaj akumulatora: litowo-jonowy  
 pojemność akumulatora: 3 Ah  
 Napięcie akumulatorów: 12 V

## Opis techniczny

konstrukcja silnika	silnik bezszczotkowy
oznaczenie producenta	GSR 12V-20HX
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Napięcie akumulatorów	12 V
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	20 Nm
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	0 - 10 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 400 min <sup>-1</sup>
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	18 Nm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	30 mm
typowe zastosowanie	Strong
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
masa	0,7 kg
pojemność akumulatora	3 Ah
Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Wkrętarka

**Akcesoria**

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12  
V

073852 B12

Ładowarki akumulatorów Typ AL1130CV

073866 AL1130CV

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12  
V

073855 B12