

**Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, typ: GSB1215****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070104 GSB1215
GTIN	3165140727518
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.

- **Elektroniczne zabezpieczenie ogni (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.**
- **Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.**
- **Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).**
- **Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.**
- **Szybkomocujący uchwyt wiertarski.**

Solidna, poręczna wkrętarka akumulatorowa o masie tylko **1 kg**.

w dostawie::

W komplecie 2x akumulator litowo-jonowy 12 V / 2,0 Ah, ładowarka oraz torba transportowa.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i dalsze oraz 073866 i dalsze

Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V

oznaczenie producenta: GSB 12V-15

pojemność akumulatora: 2 A-h

Napięcie akumulatorów: 12 V

konstrukcja silnika: Silnik szczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich: 15 N·m
maks. moment obrotowy w materiałach twardych: 30 N·m

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
Napięcie akumulatorów	12 V
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1300 min ⁻¹
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 380 min ⁻¹
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	< 2,5 m/s ²
pojemność akumulatora	2 A·h
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	15 N·m
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
konstrukcja silnika	Silnik szczotkowy
masa	1 kg
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	19 mm
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	10,5 m/s ²
Opakowanie	Kufer systemowy (L-Boxx)
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	30 N·m
zakres mocowania uchwytu szybko mocującego	1 - 10 mm
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	10 mm
oznaczenie producenta	GSB 12V-15
typowe zastosowanie	średni
Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

AkcesoriaAkumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12
V

073851 B12

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12
V

073852 B12

Ładowarki akumulatorów typ AL1130CV

073866 AL1130CV