

MIRKA**Akumulatorowe szlifierki oscylacyjne AROS-B 150NV, Typ: AROS-B****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077325 AROS-B
GTIN	6416868940206
Klasa artykułu	07E

Opis**Wykonanie:**

Bezszczotkowa szlifierka akumulatorowa ze skokiem 5,0 mm do elastycznej obróbki bez kabli. Odpowiednia do szlifowania na sucho i na mokro. Optymalny, ergonomiczny design.

- **Szybka wymiana talerza dzięki systemowi Quick-Lock.**
- **Do 16h pracy w zastosowaniach przemysłowych.**
- **Szybkie ładowanie akumulatora w 45 minut.**
- **Niski poziom hałasu i wibracji.**

w dostawie::

2x akumulator 10,8 V / 2,5 Ah, ładowarka i talerz ścierny 32 mm.

wskazówka:

Pasujące tarcze ścierny znajdują Państwo pod nr 567803 i 567902 w grupie 56.

Opis techniczny

poziom natężenia dźwięku przy pracy	62 dB
maks. wibracje wg EN	1,9 m/s ²
skok	5 mm
Prędkość obrotowa	4000 - 8000 min ⁻¹
Napięcie akumulatorów	10,8 V

pojemność akumulatora	2,5 Ah
maks. średnica	32 mm
oznaczenie producenta	AROS-B 150NV
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
masa	0,6 kg
Seria	AROS
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne

Akcesoria

Krażki ścierne mocowane na rzepyABRANET® Ziarnistość 240	567803 240
Krażki ścierne mocowane na rzepyABRANET® Ziarnistość 400	567803 400
Tarcze ABRALON™ ziarnistość 2000	567902 2000
Tarcze ABRALON™ ziarnistość 360	567902 360
Tarcze ABRALON™ ziarnistość 500	567902 500
Tarcze ABRALON™ ziarnistość 1000	567902 1000
Tarcze ABRALON™ ziarnistość 4000	567902 4000
Krażki ścierne mocowane na rzepyABRANET® Ziarnistość 320	567803 320
Krażki ścierne mocowane na rzepyABRANET® Ziarnistość 180	567803 180
Krażki ścierne mocowane na rzepyABRANET® Ziarnistość 80	567803 80
Krażki ścierne mocowane na rzepyABRANET® Ziarnistość 120	567803 120