



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Drabiny wolnostojące, aluminiowe, wejście z dwóch stron, Liczba stopni: 2X6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	966053 2X6
GTIN	4031405330122
Klasa artykułu	98G

**Opis****Wykonanie:**

Słupki z rury prostokątnej, rowkowane szczeble 4-kątne 30×30 mm, połączone trwale ze słupkami przez wywinięte obwodowo obrzeże, stożkowe ustawienie słupków dla większej stateczności. Górne końce słupków z zaślepkami. Przyczepne stopy nivello®. Duża stateczność dzięki zabezpieczeniu przed rozsunięciem za pomocą 2 taśm perlonowych o wysokiej wytrzymałości, zabezpieczenia transportowe. Ocynkowane zawiasy stalowe ze złączką gwintową.

**Norma:****DIN EN 131.****Opis techniczny**

długość drabiny	1,83 m
wykonanie stopnia	Szczeble
Głębokość szczebli / stopni	30 mm
dolna szerokość zewnętrzna	0,53 m
masa	7,7 kg

możliwość chodzenia	2-stronne
wysokość robocza około	3,3 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Drabiny wolnostojące