



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Drabiny wolnostojące, aluminiowe, wejście z dwóch stron, Liczba stopni: 2X8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	966053 2X8
GTIN	4031405330160
Klasa artykułu	98G

**Opis****Wykonanie:**

Słupki z rury prostokątnej, rowkowane szczelnie 4-kątne 30×30 mm, połączone trwale ze słupkami przez wywinięte obwodowo obrzeże, stożkowe ustawienie słupków dla większej stateczności. Górne końce słupków z zaślepkami. Przyczepne stopy nivello®. Duża stateczność dzięki zabezpieczeniu przed rozsunięciem za pomocą 2 taśm perlonowych o wysokiej wytrzymałości, zabezpieczenia transportowe. Ocynkowane zawiasy stalowe ze złączką gwintową.

**Norma:****DIN EN 131.****Opis techniczny**

Głębokość szczelbli / stopni	30 mm
długość drabiny	2,4 m
możliwość chodzenia	2-stronne
masa	9,8 kg
dolna szerokość zewnętrzna	0,59 m

wysokość robocza około	3,8 m
wykonanie stopnia	Szczeble
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Drabiny wolnostojące