



Akumulatorowa, udarowa wkrętarka kąтова, Typ: M18BRAIW/0



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 074013 M18BRAIW/0 |
| GTIN | 4002395006670 |
| Klasa artykułu | 03L |

Opis

Wykonanie:

Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa **FUEL™** o dużej mocy, z bezszczotkowym silnikiem **EC POWERSTATE™**, o dużej trwałości i wysokiej efektywności energetycznej. Wytrzymały, metalowy korpus przekładni i ergonomiczny **środkowy uchwyt z miękką nakładką**. Wskazania stopnia naładowania akumulatorów, oświetlenie diodowe obszaru pracy. Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową. **Układ elektorniczny REDLINK PLUS™** – unikatowe sterownie mocą:

- zkomunikacją systemową jednostka napędowa-akumulator.
- z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.

Akumulatorowa, udarowa wkrętarka kąтова M18 BRAIW-0 z uchwytem 3/8 cala Hex.

- **Kompaktowa udarowa wkrętarka kąтова o długości tylko 307 mm.**
- **2 przełożenia zapewniają bardzo dużą elastyczność.**

Zalety:

Elektronika REDLINK PLUS™.

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073808.

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------------------------|
| maks. wibracje wg EN | 14,8 m/s ² |
| wymiary uchwytu narzędziowego | 3/8 cal |
| maks. moment obrotowy na 2. stopniu | 76 Nm |
| liczba uderzeń na 1. stopniu | 0 - 2400 min ⁻¹ |
| oznaczenie producenta | M18BRAIW-0 |
| profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | czworokątem zewnętrznym |
| typowe zastosowanie | Strong |
| Opakowanie | Walizka systemowa (HD=Heavy Duty) |
| liczba uderzeń na 2. stopniu | 0 - 3400 min ⁻¹ |
| maksymalna Ø śrub (8,8 – 12,9) | M14 |
| typ | M18BRAIW/0 |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 18 V |
| maks. moment obrotowy na 1. stopniu | 40 Nm |
| Napięcie akumulatorów | 18 V |
| masa | 1,1 kg |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| nadaje się do materiału | stal |
| liczba uderzeń | 0 - 2400 min ⁻¹ |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka |

Akcesoria

073808 MHB3

Akumulator litowo-jonowy High Output™ typ akumulatora MHB3

Ładowarki akumulatorów Typ M1218C

073840 M1218C

Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC

073840 M1218FC

System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ akumulatora MB18

073816 MB18