

**Mahr**

## Głębokościomierze cyfrowe IP67 z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 200 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	418702 200
GTIN	4059192058371
Klasa artykułu	43A

### Opis

#### Wykonanie:

Czytelny, kontrastowy wyświetlacz LC z cyframi o wysokości 8,5 mm.

Nowoczesny, wydajny energetycznie system pomiarowy. Powierzchnie są idealnie do siebie dopasowane nakładkowo. Z ustawieniami wstępnymi (np. wymiarów) do pomiarów odległości z wkładką pomiarową nr 418630. Szyna pomiarowa przednia z dokładnym, hartowanym sztyfcie pomiarowym o  $\varnothing$  1,5 mm i długości 5 mm.

#### w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

#### Wyp. dodatkowe:

Dodatkowy mostek o dł. 300 mm nr 418610, końcówka do pomiarów odstępów nr 418630.

przewód do transmisji danych nr 498940.

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

stopień ochrony IP: IP 67

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

Kalibracja: A1

Przełączalny odczyt: 0,01 mm

Przełączalny odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość mostka: 100 mm  
 przekrój szyny pomiarowej: 16×4 mm

## Opis techniczny

złącze	Złącze Digimatic
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
granica błędu	0,03 mm
długość mostka	100 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	8,5 mm
Kalibracja	A1
Przełączalny odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 mm
przekrój szyny pomiarowej	16×4 mm
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
stopień ochrony IP	IP 67
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940

Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks.  
zakres pomiarowy 200 mm

011050 200

## Akcesoria

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2

498940 D2

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość  
międzynarodowa CR2032

081560 CR2032

Odbiornik / interfejs klawiatury USB

498965

Końcówka do pomiaru odstępów, o  $\varnothing$  4 mm

418630

Dodatkowy mostek, 300 mm

418610

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ R2

498940 R2

Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB

498975

Nadajnik typ S4E

498966 S4E

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2

498940 USB2