

**wiertarki do wierceń rdzeniowych, Typ: 72705761****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	076520 72705761
GTIN	4014586886077
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

- Duża siła magnesu i obwód zabezpieczający gwarantują bezpieczną pracę w każdym położeniu.
- Zintegrowane doprowadzanie chłodziwa zapewnia dokładne skrawanie i wysoką trwałość narzędzi.
- Wygodny wskaźnik siły magnesu.
- Obroty prawe / lewe (również do gwintowania).
- Konstrukcja o zoptymalizowanej masie.

Kompaktowa, lekka, 2-biegowa magnetyczna wiertarka do wierceń rdzeniowych. Bardzo wąska podstawa magnetyczna o szerokości 70 mm. Idealna do obróbki profili nośników teowych. Duża funkcjonalność i czujnik zabezpieczający przed przechyleniem.

w dostawie::

W komplecie zbiornik chłodziwa, pas mocujący, 1x kołek centrujący, hak do wiórów, walizka.

Wyp. dodatkowe:

Na zamówienie.

wskazówka:

Wiertła rurowe z węglików spiekanych i mocowania zob. od nr 119000. Odpowiedni uchwyt QuickIN-Max i wiertło rurowe z węglika spiekane o maks. śr. 100 mm są dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

pobór mocy	1100 W
maksymalna \varnothing pogłębiania	31 mm
maksymalna \varnothing rozwierciana	16 mm
kształt uchwytu narzędziowego	QuickIN
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali	12 - 35 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
długość	311 mm
długość stopy magnetycznej	186 mm
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	400 - 1600 min ⁻¹
masa	11 kg
oznaczenie producenta	KBU35-2Q
maksymalna \varnothing gwintowania w stali	M14 mm
szerokość stopy magnetycznej	70 mm
szerokość	198 mm
Napięcie w sieci	230 V
wysokość	603 mm
skok roboczy	135 mm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	130 - 520 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Wiertarka do wiercenia rdzeniowego

Akcesoria

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm \varnothing DC 16 mm

119000 16

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
	119000 20

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 20 mm

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 38 mm

119000 38

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 40 mm

119000 40

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 17 mm

119000 17

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 24 mm

119000 24

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 35 mm

119000 35

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 30 mm

119000 30

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 22 mm

119000 22

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 25 mm

119000 25

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 26 mm

119000 26