



Latarki LED z akumulatorem Wersja 0 bez akumulatora, 18 V, Oznaczenie producenta: GLIVARI



Dane zamówienia

Numer katalogowy	073205 GLIVARI
GTIN	3165140600422
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Latarki LED z akumulatorem o zwartej konstrukcji, z obrotową główką. Możliwość zmiany kształtu wiązki światła (skupiona/rozproszona) i zastosowania 9 kątów oświetlenia.

w dostawie::

Latarka akumulatorowa bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i nr 073866.
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V
oznaczenie producenta: GLI VARI LED

Napięcie akumulatorów: 18 V

strumień światła, stopień 1: 150 lm

masa: 300 g

Opis techniczny

oznaczenie producenta	GLI VARI LED
masa	300 g

Napięcie akumulatorów	18 V
strumień światła, stopień 1	150 lm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Atrybut nazwy produktu	18 V

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Oznaczenie producenta 1880CV	073866 1880CV
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073851 B18
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073853 B18