

**Latarki LED z akumulatorem Wersja 0 bez akumulatora, 18 V, Typ: 92604200****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	073200 92604200
GTIN	4014586882819
Klasa artykułu	03G

Opis**Wykonanie:**

Latarki LED z akumulatorem, o zwartej konstrukcji, z obrotową główką. Kompatybilne z wszystkimi **akumulatorami litowo-jonowymi Fein 12-18 V**.

w dostawie::

Latarka akumulatorowa bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki – zob. pod nr 073832 i nr 073845.

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 12 V

oznaczenie producenta: ALED 12-18V

Strumień światła: 300 lm

strumień światła, stopień 2: 100 lm

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

Napięcie akumulatorów: 12 V

Opis techniczny

strumień światła, stopień 2	100 lm
-----------------------------	--------

Napięcie akumulatorów	12 V
Napięcie akumulatorów	18 V
oznaczenie producenta	ALED 12-18V
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Masa bez akumulatorów	130 g
Strumień światła	300 lm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
strefa wg ATEX	brak
Atrybut nazwy produktu	18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 12 V
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa

Akcesoria

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073835 FE18
Ładowarki akumulatorów Typ FE50	073845 FE50
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073837 FE18
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE14 V	073838 FE14
Ładowarki akumulatorów Typ FE80	073845 FE80
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE18 V	073838 FE18
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE18 V	073836 FE18
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE12 V	073837 FE12
Ładowarki akumulatorów Typ FE30	073845 FE30

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE12 V

073836 FE12