



Ręczna akumulatorowa piła tarczowa, Typ: GKS1226



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078183 GKS1226
GTIN	3165140895217
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Poręczna **piła tarczowa akumulatorowa** 12 V / 3,0 Ah.

- **Najbardziej zwarta konstrukcja w swojej klasie zapewnia idealną obsługę.**
- **Jasna dioda LED zapewnia doskonały widok na linię cięcia.**
- **Doskonała ergonomia: niewielki obwód chwytu i niska masa (zaledwie 1,4 kg) dla maksymalnego komfortu pracy.**
- **Mocna stopa z aluminium gwarantuje precyzyjne cięcie.**
- **Adapter do odsysania pyłu kompatybilny z systemem odsysania Bosch.**

w dostawie::

W komplecie ładowarka, brzeszczot do drewna, ogranicznik równoległy / adapter szyny prowadzącej, adapter odsysający, klucz trzpieniowy 6-kątny oraz L-BOXX 238.

wskazówka:

Piły tarczowe – patrz nr 583920.

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073851 i nr 073866.

Opis techniczny

masa	1,4 kg
Opakowanie	Kufer systemowy (L-Boxx)
pojemność akumulatora	3 Ah

wersja	Ręczna piła tarczowa.
oznaczenie producenta	GKS12V-26
Ø brzeszczotu	85 mm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
Ø otworu brzeszczotu	15 mm
maksymalna prędkość obrotowa	1400 min ⁻¹
Napięcie akumulatorów	12 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. głębokość cięcia	26,5 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Piły

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12 V	073855 B12
Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne Ø D arkusza 85 mm	583950 85
Ładowarki akumulatorów Typ GAL1240	073866 GAL1240