

**Otwornice, Typ: GST25M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078200 GST25M
GTIN	3165140584661
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

otwornica Bosch z łatwą wymianą brzeszczotów bez użycia narzędzi dzięki systemowi Bosch SDS. Otwornice o **kształcie kabłąkowym** specjalnie nadające się do **obróbki metalu**. Krótsza ścieżka posuwu zapewnia niesamowicie spokojną pracę. Z 2-stopniowym wychyleniem osiowym i elektroniczną regulacją.

w dostawie::

W komplecie 15-el. zestaw brzeszczotów do metalu, aluminium oraz Inox, zabezpieczenie przed zrywaniem wióra, wkrętak kątowy, walizka transportowa.

Opakowanie: Walizka transportowa

oznaczenie producenta: GST 25 Metal

pobór mocy: 670 W

liczba skoków: 500 - 2600 min⁻¹

maks. grubość przecinanej stal węglowej: 15 mm

maks. grubość przecinanego drewna: 80 mm

skok wahadłowy: 2-krotny

Opis techniczny

odpowiednie brzeszczoty	588400 – 588551
pobór mocy	670 W

maks. grubość przecinanej stal węglowej	15 mm
cechy szczególne	Piła do metalu
długość	265 mm
skok wahadłowy	2-krotny
maks. grubość przecinanego drewna	80 mm
oznaczenie producenta	GST 25 Metal
wysokość	206 mm
długość przewodu	2,3 m
liczba skoków	500 - 2600 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	3,5 m/s ²
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi	tak, system SDS
masa	2,7 kg
Opakowanie	Walizka transportowa
konstrukcja	kształt kabłąkowy
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Piły