



Wyrzynarki akumulatorowe, Typ: GST1270



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078201 GST1270
GTIN	3165140895200
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

otwornica Bosch z łatwą wymianą brzeszczotów bez użycia narzędzi dzięki systemowi Bosch SDS.

- **Uchwyt umiejscowiony niezwykle blisko linii cięcia, co umożliwia wykonywanie bardzo precyzyjnych cięć.**

Lekka i kompaktowa **wyrzynarka akumulatorowa** w formie prostej.

- **Electronic Motor Protection (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem i zapewnia wysoką żywotność,**
- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem,**
- **dołączalne diody LED zapewniają jasne oświetlenie obszaru ciecia.**

w dostawie::

W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe 12 V / 3,0 Ah, ładowarka, 2 brzeszczoty piły, zabezpieczenie przed zrywaniem wióra, zestaw odsysający, płoza ślizgowa, adapter odsysający, L-BOXX 102 oraz wkładka L-BOXX.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851 – 073866.

Opis techniczny

odpowiednie brzeszczoty	588400 – 588551
Napięcie akumulatorów	12 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
masa	1,5 kg
maks. grubość przecinanego drewna	70 mm
maks. grubość przecinanej stal węglowej	3 mm
cechy szczególne	Latarka prętowa LED,
liczba skoków	1500 - 2800 min ⁻¹
pojemność akumulatora	3 Ah
oznaczenie producenta	GST 12V-70
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi	tak, system SDS
cięcie pod kątem	tak
maks. wibracje wg EN	5,5 m/s ²
skok wahadłowy	Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych
konstrukcja	Zwarty kształt prosty
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj produktu	Piły

Akcesoria

Zestaw brzeszczotów bagietowych Nazwa T118AF	588400 T118AF
Zestaw brzeszczotów bagietowych Nazwa T118AHM	588400 T118AHM
Zestaw brzeszczotów bagietowych Nazwa T318A	588400 T318A
Zestaw brzeszczotów bagietowych Nazwa T318B	588400 T318B

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12 V	073855 B12
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T118B	588400 T118B
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T127D	588400 T127D
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T118A	588400 T118A