



Szlifierki kątowe małe GWS Akumulator, Typ: 12-76



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077100 12-76
GTIN	3165140913393
Klasa artykułu	03C

Opis

Wykonanie:

Bardzo poręczna akumulatorowa, mała szlifierka kąтова 12 V / 3,0 Ah do cięcia za pomocą **małych ściernic do przecinania Ø 76 mm** (średnica otworu 10 mm) w ciasnych miejscach. Z silnikiem EC dużej mocy i z blokadą wrzeciona.

w dostawie::

W komplecie L-BOXX, wkładka L-BOXX 1/2 do akumulatora i ładowarki, ładowarka szybkiego działania GAL 12V-40 Professional, 2 ściernice do przecinania ze spoiwem z żywicy syntetycznych, 1 ściernica z węgla spiekane, Expert for Inox, 76×10×1 mm, osłona.

wskazówka:

Pasujące małe tarcze do przecinania i trzpienie mocujące zob. nr 563050 i nast.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	19500 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	13,5 m/s ²
pojemność akumulatora	3 Ah
masa	0,9 kg
maks. głębokość cięcia	16 mm

konstrukcja silnika	Bezszcotkowy silnik EC
maks. Ø tarczy	76 mm
Napięcie akumulatorów	12 V
oznaczenie producenta	GWS 12V-76
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Ø otworu brzeszczotu	10 mm
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe

Akcesoria

Małe tarcze do przecinaniaPREMIUM*** BARDZO WĄSKIE Ø tarczy 75 mm	563050 75
Trzpień mocujący do małych tarcz do przecinania pasują do otworu o Ø 10 mm	563070 10
Małe tarcze do przecinaniaPREMIUM*** BARDZO WĄSKIE Ø tarczy 50 mm	563050 50
Małe tarcze do przecinaniaPREMIUM*** BARDZO WĄSKIE Ø tarczy 63 mm	563050 63
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12 V	073855 B12
Trzpień mocujący do małych tarcz do przecinania pasują do otworu o Ø 6 mm	563070 6