



Grzechotka teleskopowa, 1/2 cala, regulacja bezstopniowa



Dane zamówienia

Numer katalogowy	640290
GTIN	4000896116591
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Ustalanie za pomocą pierścienia. Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo. **Maksymalnie dopuszczalny moment obrotowy 600 Nm.**

Bezstopniowo wysuwana, długość w zakresie 410 – 590 mm.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Pasuje do :

Nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

długość całkowita: 410 – 590 mm

liczba zębów: 32

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
długość całkowita	410 - 590 mm
liczba zębów	32