

Garant**Cyfrowe wysokościomierze i przyrządy traserskie z wyjściem danych, wys. trasowania: 600mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	444000 600
GTIN	4045197889836
Klasa artykułu	41F

Opis**Wykonanie:**

Stabilna podstawa o szlifowanej powierzchni. Ergonomiczna, wygodna kapa z tworzywa sztucznego z Santoprene®. Płaski rysik z węgliku spiekanego do trasowania nawet w wąskich rowkach, wymienny. Przechylna i zdejmowalna kłapa ochronna zapewnia pracę bez niebezpieczeństwa zranienia. Możliwość trasowania od punktu 0. Dzięki temu wymiary z rysunku mogą być przenoszone bezpośrednio, bez błędów obliczeniowych. Czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD 11 mm Wraz z wyjściem danych. Z możliwością precyzyjnej regulacji i śrubą blokującą.

Wykonanie, tekst reklamowy:

Stabilna podstawa o szlifowanej powierzchni, z rowkami na zanieczyszczenia. Ergonomiczna, komfortowa nakładka z tworzywa sztucznego, z powierzchnią Santoprene®. Płaski rysik traserski z węglikami spiekany do łatwego trasowania również w wąskich rowkach, wymienny, możliwość trasowania od 0. Dzięki temu wymiary rysunkowe mogą być przenoszone bezpośrednio, bez ryzyka błędu. Składana i zdejmowana osłona zapobiegająca urazom podczas pracy. Z dokładną regulacją i śrubą ustalającą.

Bardzo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD 11 mm. Wraz z wyjściem danych,

Funkcja:

- **położenie zerowe w każdej pozycji**

- **Preset**
- **przełączenie mm/na cale**
- **wyjscie danych RS232 Proximity**
- **funkcja Hold.**

w dostawie::

Wraz z rysikiem traserskim nr 444010 wielk. 75.

Bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948.

Opis techniczny

odczyt	0,0005 cal
przekrój kolumny pomiarowej	30×12 mm
odczyt	0,01 mm
szerokość podstawy	110 mm
wysokość trasowania	600 mm
długość podstawy	165 mm
granica błędu	0,05 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
wysokość cyfr	11 mm
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	E1
Rodzaj produktu	Wysokościomierze i przyrządy traserskie

Usługi

Kalibracja wysokościomierzy/wysokościomierzy traserskich
maks. zakres pomiarowy 1000 mm

024630 1000

Aksesoria

Przewody przyłączeniowe Typ USB2

498948 USB2

Przewody przyłączeniowe Typ R2

498948 R2

Zapasowy rysik traserski z wlotowaną płytką z węgliku
spiekanego długość 150 mm

444010 150

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032

081560 CR2032

Zapasowy rysik traserski z wlotowaną płytką z węgliku
spiekanego długość 75 mm

444010 75