

Ansell**Rękawice, para HyFlex® 11-840,, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094264 9
GTIN	10076490475564
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

HyFlex® 11-840. Harmonijna równowaga między wytrzymałością i odpornością na ścieranie, podwyższonym komfortem noszenia i doskonałą swobodą ruchu, dlatego idealnie nadają się do wykonywania zróżnicowanych prac. **Bez silikonu**, dzięki czemu umożliwiają uniknięcie zanieczyszczenia na częściach metalowych z powodu cząstek silikonu. Szczególnie polecane do montażu małych i średnich komponentów oraz do prac ogólnych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	9
Seria	HyFlex®
Kategoria ochrony	Kategoria II

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
zawartość	12
Właściwości rękawic	bez sylikonu
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
Właściwości rękawic	bez lateksu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
EN 388.	4131A
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	Nylon Spandex
powłoka	Pianka nitylowa
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Precyzja
długość	200 mm
kolor	czarny / szary
masa	11,6 g
Technologia tkania	15G
norma	EN 407
zastosowanie	wielorazowe
materiał	Pianka nitylowa
Stopień ochrony przed przecięciem	A
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne