

**Ansell****Rękawice, para HyFlex® 48-101, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094269 11
GTIN	10076490491427
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

Seria HyFlex®. Rękawice tkane z powłoką wewnętrzną do pracy w środowisku suchym. Do prac precyzyjnych, dobre właściwości oddychające. Do lekkich prac w przemyśle. Duża swoboda ruchów umożliwia precyzyjne chwytanie drobnych przedmiotów. Doskonale nadaje się do lekkich prac montażowych, inspekcji i pakowania drobnych części.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	11
Seria	HyFlex®
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II

zawartość	12
EN 388.	4131A
materiał podłoża	nylon
powłoka	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Precyzja
długość	220 mm
kolor	czarny
masa	15,7 g
Technologia tkania	13G
zastosowanie	wielorazowe
materiał	PU
Stopień ochrony przed przecięciem	A
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne