

**Precyzyjny wysokościomierz traserski z lupą, wysokość trasowania: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	443450 300
GTIN	4045197889904
Klasa artykułu	41F

**Opis****Wykonanie:**

Stabilna podstawa o szlifowanej powierzchni. Ergonomiczna, wygodna kapa z tworzywa sztucznego z Santoprene®. Odczyt bez paralaksy z dokładną, kontrastową skalą. **Dodatkowa lupa zapewniająca optymalną czytelność.** Elementy odczytowe skali chromowane na matowo. Wraz z ustawieniami precyzyjnymi i śrubą nastawczą. Płaski rysik z węgliką spiekanej do zarysowywania nawet w wąskich wpustach, wymienny. Możliwość trasowania od punktu 0. Dzięki temu można szybko, bezbłędnie i bezpośrednio przenosić poszczególne wymiary. Przechylna i zdejmowalna kłapa ochronna zapewnia pracę bez niebezpieczeństwa zranienia.

**Norma:**

Stabilna podstawa o szlifowanej powierzchni, z rowkami na zanieczyszczenia. Ergonomiczna, komfortowa nakładka z tworzywa sztucznego, z powierzchnią Santoprene®. Płaski rysik traserski z węglkami spiekanymi do łatwego trasowania również w wąskich rowkach, wymienny, możliwość trasowania od 0. Dzięki temu wymiary rysunkowe mogą być przenoszone bezpośrednio, bez ryzyka błędu. Składana i zdejmowana osłona zapobiegająca urazom podczas pracy. Z dokładną regulacją i śrubą ustalającą.

**Dodatkowa lupa zapewniająca optymalną czytelność.** Wszystkie części skali chromowane na matowo, z powłoką antyrefleksyjną.

**w dostawie::**

Wraz z rysikiem traserskim nr 444010, wielk. 75.

norma: Norma zakładowa

Kalibracja: E1  
noniusz: 1/50 mm  
granica błędu: 0,05 mm  
przekrój kolumny pomiarowej: 30×12 mm  
długość podstawy: 165 mm  
szerokość podstawy: 110 mm

## Opis techniczny

wysokość trasowania	300 mm
granica błędu	0,05 mm
długość podstawy	165 mm
przekrój kolumny pomiarowej	30×12 mm
noniusz	1/50 mm
szerokość podstawy	110 mm
Kalibracja	E1
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowe

## Usługi

Kalibracja wysokościomierzy/wysokościomierzy traserskich maks. zakres pomiarowy 300 mm	014350 300
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Zapasowy rysik traserski z węgla spiekane go długość 75 mm	444010 75
--	-----------