



Rękawice, para FlexMech® 663, rozmiar rękawic: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094255 8
GTIN	4008198766384
Klasa artykułu	04Q

Opis

Wykonanie:

FlexMech® 663. Rękawica ma wysoką odporność na ścieranie i dobre ergonomiczne dopasowanie. Doskonale wycucie połączone z przepuszczalnością powietrza. **Bez silikonu**, nadaje się do prania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	8
oznaczenie producenta	FlexMech 663
Seria	FlexMech®
Kategoria ochrony	Kategoria II

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
zawartość	11
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388.	4131X
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	poliamidowe
powłoka	Pianka nitylowa
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Precyzja
długość	240 - 260 mm
kolor	czarny / szary
masa	54 g
Technologia tkania	15G
norma	EN 407
Ciepło kontaktowe do	100 °C
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	1
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne