

**Wkrętaki do śrub Torx®, profil Torx®: TX8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	625330 TX8
GTIN	4045197912114
Klasa artykułu	61C

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i rdzeniem ze szczególnie elastycznego, antyudarowego polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych albo tłustych dłoniach. **Groty** ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i antyudarowej. Powierzchnia chromowana, końcówki czarne. Od wielk. TX30 z 6-kątem do wspomagania kluczem.

Zalety:

Dzięki **otw. w profilu Torx®** nadaje się do śrub wpuszczanych z kołkiem zabezpieczającym.
długość grotu: 60 mm
długość całkowita: 140 mm

Opis techniczny

długość grotu	60 mm
profil Torx®	TX8
długość całkowita	140 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
materiał grotu	Stal specjalna PB Swiss Tools
materiał uchwytu	uchwytem Santoprene® wykonanym z 2 materiałów