

ejendals

Para rękawic Tegera® 5114, rozmiar rękawic: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094277 7
GTIN	7392626034976
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 5114. Rękawice z cienkiej skóry syntetycznej (0,5 mm), bez podszewki. Grzbiety dłoni z poliestru z wentylowaną powierzchnią zapewniającą dobre właściwości oddychające. Z gumowymi wiązkami. Bez chromu.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 1111X

materiał podłoża: poliester

powłoka: sztuczna skóra

zakres zastosowania: Allround

kolor: czarne / szare / niebieskie

Opis techniczny

Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne

wielkość opakowania	6
EN 388:2016	1111X
materiał podłoża	poliester
powłoka	sztuczna skóra
zakres zastosowania	Allround
kolor	czarne / szare / niebieskie