

## Szczotka wewnętrzna NOVOFLEX-B ziarno SiC 180, Typ: 25



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 574495 25     |
| GTIN             | 4013349528414 |
| Klasa artykułu   | 57L           |

### Opis

#### Wykonanie:

Samocentrująca szczotka wewnętrzna z wypełnieniem z elastycznych **kulek z węgla krzemu**.  
długość całkowita 200 mm.

#### Zastosowanie:

Do **łamania krawędzi, obróbki końcowej powierzchni i honowania**. Uzyskuje **równomiernie i dokładnie oszlifowane powierzchnie górne** o dużym udziale nośnym. Do zastosowania w wiertarkach ręcznych i prasach. Zalecana liczba obrotów 350 - 700 min.<sup>-1</sup>, czas styku 20 – 40 sekund.

#### wskazówka:

Nie suszyć, a używać oleju do szlifowania nr 084205.

### Opis techniczny

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Ø szczotki D <sub>1</sub>      | 28 mm                       |
| pasują do otworu o Ø           | 23 - 25,4 mm                |
| Długość robocza L <sub>3</sub> | 70 mm                       |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>        | 5,1 mm                      |
| Seria                          | NOVOFLEX-B                  |
| materiał pokrycia              | węgiel krzemu               |
| oznaczenie ziarnistości        | SiC                         |
| ziarnistość                    | 180                         |
| zalecana prędkość obrotowa     | 350 - 700 min <sup>-1</sup> |
| Rodzaj produktu                | Szczotka wewnętrzna         |

---

## Akcesoria

Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnegoUV 80 zawartość 0,25 l

084205 0,25

Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnegoUV 80 zawartość 5 l

084205 5

Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnegoUV 80 zawartość 20 l

084205 20