

**Rękawice, para 03440, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094424 10
GTIN	4059904105621
Klasa artykułu	09H

Opis**Wykonanie:**

Solidne rękawice z bawełny i jerseyu z powłoką nitylową do średnich i trudnych zastosowań. Znacznie bardziej wytrzymałe niż ciężkie rękawice skórzane i solidniejsze oraz elastyczniejsze niż rękawice PVC. Skuteczna blokada przed tłuszczem i olejem. Szczególnie polecane do części odlewanych, kształtek z tworzywa sztucznego, prętów stalowych, blachy, kabli, materiałów budowlanych, surowego drewna.

03440. Z mankietem ochronnym i pełną powłoką.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Kategoria ochrony	Kategoria II

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
zawartość	12
EN 388.	4221X
materiał podłoża	Bawełna
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Pełna powłoka
zakres zastosowania	Heavy Duty
kolor	niebieski / naturalny
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne