

HOLEX**Para rękawic z wypustkami, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094301 7
GTIN	4045197890146
Klasa artykułu	02H

Opis**Wykonanie:**

Oddychające rękawice montażowe z innowacyjną, poliuretanową powłoką nitylową na bazie wody, spełniające najwyższe wymagania pod względem możliwości wykonywania precyzyjnych prac, elastyczności i wyczucia w palcach w środowisku suchym i nieco zaolejonym. Bardzo delikatna struktura powierzchni dzięki procesowi uszlachetnienia. Długa trwałość dzięki bardzo dużej odporności na ścieranie. pozbawione dimetyloformamidu (DMF).

Z **dodatkowymi wypustkami nitylowymi**, zapewniającymi jeszcze lepszą przyczepność i trwałość.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	7
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne

Kategoria ochrony	Kategoria II
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
zawartość	12
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
EN 388.	4131X
materiał podłoża	Lycra®, poliamid
powłoka	poliuretan na bazie wody/nitrylu
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Uniwersalne
zakres zastosowania	Precyzja
długość	255 mm
kolor	czarny / szary
Technologia tkania	15G
AQL	G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne