

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki do rur, drut nierdzewny 0,12 mm, Ø szczotki D1: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574487 13
GTIN	4017359304013
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Wysoka jakość drutu, długość całkowita 90 mm, długość włosia 25 mm.

**Zastosowanie:**

Pełne pokrycie do końca trzpienia, **zwłaszcza do otworów nieprzelotowych.**

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,8 mm

długość drutu L<sub>3</sub>: 25 mm

**Opis techniczny**

Ø szczotki D <sub>1</sub>	13 mm
długość drutu L <sub>3</sub>	25 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,8 mm
wysokość pokrycia	0,12 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur