

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki do rur, drut nierdzewny 0,12 mm, Ø szczotki D1: 16 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 574487 16 |
| GTIN | 4017359304129 |
| Klasa artykułu | 57L |

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Wysoka jakość drutu, długość całkowita 90 mm, długość włosia 25 mm.

Zastosowanie:

Pełne pokrycie do końca trzpienia, **zwłaszcza do otworów nieprzelotowych.**

Ø chwytu D_s: 3,8 mm

długość drutu L₃: 25 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Ø szczotki D ₁ | 16 mm |
| długość drutu L ₃ | 25 mm |
| Ø chwytu D _s | 3,8 mm |
| wysokość pokrycia | 0,12 mm |
| Rodzaj produktu | Szczotka do rur |