

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka pędzelkowa drut ze stali INOX, 0,30 mm, Typ: 29X22****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574600 29X22
GTIN	4017359006900
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, wprasowany w stalową tulejkę, \varnothing trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

W szlifierkach prostych, giętkich wałkach i wiertarkach. Do czyszczenia i usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

\varnothing szczotki D_1 : 30 mm

długość całkowita L: 68 mm

\varnothing zwornicy D_2 : 29 mm

długość zwornicy L_2 : 22 mm

wysokość drutu H_1 : 25 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 18000 min⁻¹

Opis techniczny

długość zwornicy L_2	22 mm
\varnothing szczotki D_1	30 mm
\varnothing zwornicy D_2	29 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
wysokość drutu H_1	25 mm

długość całkowita L	68 mm
Rodzaj produktu	Szczotka pędzelkowa