

## Ramiona obciążnikowe sztywne, Długość podstawowa m / nośność t: 2,4/2,5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	919973 2,4/2,5
GTIN	4052462012813
Klasa artykułu	94B

### Opis

#### Wykonanie:

Ramiona obciążnikowe zwiększają zasięg wózków widłowych. Stabilna konstrukcja stalowa z kieszeniami na widły wózka. Nadaje się również do układarek. Zabezpieczenie łańcuchowe przed niezamierzonym ześlizgnięciem i hak wirowy. Wersja sztywna z 3 możliwymi położeniami haka.

#### Powłoka lakiernicza:

Do wyboru **lakier**: jasny szary RAL 5012, żółto-pomarańczowy RAL 2000, czerwień strażacka RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011, szary mysi RAL 7005.

#### wskazówka:

Przestrzegać nośności wózka widłowego!

### Opis techniczny

szerokość	600 mm
Długość podstawowa	2400 mm
szerokość wewnętrzna kieszeni	220 mm
Nośność na uchu zewnętrznym	250 kg
Nośność maksymalna	2500 kg
masa	88 kg
wysokość wewnętrzna kieszeni	80 mm
Odstęp między kieszeniami	160 mm
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Rodzaj produktu

Ramię ładunkowe