

Ramię obciążnikowe teleskopowe, Długość podstawowa m / nośność t: 1,6/1**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919974 1,6/1
GTIN	4052462012936
Klasa artykułu	94B

Opis**Wykonanie:**

Ramiona obciążnikowe zwiększają zasięg wózków widłowych. Stabilna konstrukcja stalowa z kieszeniami na widły wózka. Nadaje się również do układarek. Zabezpieczenie łańcuchowe przed niezamierzonym ześlizgnięciem i hak wirowy. Wersja teleskopowa z 7 możliwymi położeniami haka. Możliwość zablokowania w każdym położeniu za pomocą sworzni wtykowych. Pochylenie 25°. Z podporami, wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.

Powłoka lakiernicza:

Do wyboru jasny szary RAL 5012, żółto-pomarańczowy RAL 2000, czerwień strażacka RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011, szary mysz RAL 7005 **lakierowane.**

wskazówka:

Przestrzegać nośności wózka widłowego!

Opis techniczny

szerokość	600 mm
Długość podstawowa	1600 mm
Długość w stanie wysuniętym	2500 mm
szerokość wewnętrzna kieszeni	220 mm
Nośność na uchu zewnętrznym	125 kg
Nośność maksymalna	1000 kg

masa	55 kg
wysokość wewnętrzna kieszeni	80 mm
Odstęp między kieszeniami	160 mm
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Rodzaj produktu	Ramię ładunkowe